

**Спецификация изделий ООО «Спецтехоснастка» TM VITAL PLAST**

|                                                                                   |                                       |                                     |  |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|
|  | <b>Ведро круглое 0,8 л</b>            |                                     |  | <b>VitalPlast</b>                |  |
|                                                                                   | обозначение по ТУ У 13429839.002-2000 |                                     |  | <b>Емкость КР 800/100 Тип 1*</b> |  |
|                                                                                   | материал                              | корпус, горловина и крышка          |  | <b>полипропилен сополимер</b>    |  |
|                                                                                   |                                       | ручка                               |  | <b>нет</b>                       |  |
|                                                                                   |                                       | цвет                                |  | <b>белый</b>                     |  |
| вес ведра с горловиной и крышкой, не более, г                                     | <b>60</b>                             | IML-этикетка на корпусе             |  | <b>возможна</b>                  |  |
| высота, мм                                                                        | <b>112±1</b>                          | IML-этикетка на крышке              |  | <b>нет</b>                       |  |
| диаметрверху, мм                                                                  | <b>117±1</b>                          | кол-во ведер на паллете (1000x1200) |  | <b>1280</b>                      |  |
| нагрузка на ручку, кг                                                             | <b>1,6</b>                            | высота паллеты, мм                  |  | <b>2000</b>                      |  |
| макс. статическая нагрузка на ведро нижнего ряда при 20 °С, кг                    |                                       |                                     |  | <b>6,0</b>                       |  |

\* **Примечание:** Емкость КР 800/100 Тип 1 комплектуется горловиной КР 115/100.

**Рекомендации**

**Условия проведения испытаний продукции**

- перед испытаниями образцы тары кондиционируют не менее 12 часов при температуре не менее 21 °С и относительной влажности (65±5)%.

**Условия хранения в складах**

- хранить при температуре от +1 до +35°С в крытых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов;
- защищать от воздействия солнечных лучей;
- при хранении учитывать манипуляционные знаки на ящике «Верх», «Хрупкое», «Беречь от дождя», «Штабелирование ограничено количеством 4»;
- при хранении упакованной продукции в складах в жаркое время года с температурой выше +30°С рекомендуется паллеты устанавливать в нижних ярусах с возможностью проветривания.

**Условия транспортировки**

- перевозить закрытыми видами транспорта;
- не догружать паллеты дополнительной нагрузкой;
- не допускается транспортирование полимерной потребительской тары без формирования в транспортную упаковку;
- размещение транспортных упаковок в транспортном средстве должно обеспечивать отсутствие самопроизвольного смещения и отклонения от вертикального положения более чем на 5° (отсутствие маятникового колебания) при транспортировании.

**Условия наполнения**

- перед использованием изделия кондиционируют не менее 12 часов при температуре не менее 21 °С и относительной влажности (65±5)%.
- максимальная температура заполняемого продукта 75°С;
- максимальная температура продукта при укупоривании крышки не выше 35°С.

**Условия паллетирования**



- при установке готовой продукции использовать ровные без трещин и дефектов европаллеты;
- при зазорах между досками более 50 мм рекомендуется на паллету прокладывать гофрокартон;
- паллета с готовой продукцией для фиксации от воздействия усилий в вертикальной и горизонтальной плоскости, должна быть упакована в термоусадочную или стретч-пленку;
- стретч-пленка должна обеспечить охват готовой продукции сверху;
- охват не должен быть сильным, чтобы избежать перетягивания и деформации верхних слоев;
- при штабелировании готовой продукции на паллету слои желательно перекладывать картоном. Особенно это важно в жаркое время года. Введение гофрокартона между слоями позволяет получить более жесткую и как следствие более устойчивую паллету.

**ВАЖНО!** Складирование большого количества емкостей, а также складирование емкостей с применением соответствующей упаковки (термоусаживаемая пленка, гофрокартонные прокладки и т.п.) должно быть проверено индивидуальными испытаниями.

Данные рекомендации продиктованы практикой эксплуатации многими потребителями одноразовой полипропиленовой упаковки.

**Схема упаковки**

- в таблице приведены применяемые производителем схемы упаковки изделий:

| <b>Емкость КР 800/100 Тип 1</b>                                                                                                                                                                                                  |                      |              | <b>Крышка КР 100 Тип 1</b>                                                                                                                                                                                 |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                                                                               | Кол-во в стопке, шт. | <b>8</b>     |                                                                                                                        | Кол-во в стопке, шт. | <b>64</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Кол-во стопок, шт.   | <b>80/80</b> |                                                                                                                                                                                                            | Кол-во стопок, шт.   | <b>20</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Всего изделий, шт.   | <b>1280</b>  |                                                                                                                                                                                                            | Всего изделий, шт.   | <b>1280</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Вес брутто, кг       | <b>75</b>    |                                                                                                                                                                                                            | Вес брутто, кг       | <b>14</b>   |
| <b>Упаковочные материалы:</b> паллета 1000*1200*2000, упаковка продукции в два яруса в п/э пакеты 300х520 мм по 4 стопки. На каждый ярус используется: картонный поддон, картонная крышка. Паллета оборачивается стретч-пленкой. |                      |              | <b>Упаковочные материалы:</b> гофроящик 600×400×450 мм, пакет п/э 260×650 мм, кол-во п/э пакетов 10 (вертикально); кол-во на паллете 25 600 шт., вес паллеты 295 кг. Паллета оборачивается стретч-пленкой. |                      |             |